

CAMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Cama geriátrica articulada con carro elevador MediLow**CAMA GERIÁTRICA
ARTICULADA CON
CARRO ELEVADOR
MEDILOW**

La **cama geriátrica MediLow** ha sido desarrollada para aunar **un diseño impecable** con **altos niveles de confort y cuidados individuales** gracias a sus **numerosas funciones**.

- Su **avanzado diseño ergonómico** aumenta la **autonomía y movilidad** del paciente.
- Sus **4 secciones de paneles en ABS** son **fácilmente extraíbles** para un **mantenimiento rápido y sencillo**.
- **Ventajas para la persona cuidadora:** disminuye el esfuerzo físico necesario para mover a los pacientes.
- **Ventajas para la persona usuaria:** el somier ergonómico contribuye a la mejoría de las úlceras por presión.
- **Múltiples posiciones** ergonómicas y de seguridad: auto-contour, silla cardiaca y posición de shock, Trendelenburg / Antitrendelenburg...
- **Elevación** en altura con **consola y mando** a distancia.

CAMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Cama geriátrica articulada con carro elevador MediLow

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas:

- Alimentación eléctrica: 230-110V 50 -60 Hz
- Consumo máximo: 1.6A, 370 Volt
- Indicador de protección: IP 66
- Clase de protección: Clase II
- Grado de protección frente a descarga: Tipo B
- Dimensión externa: 206 x 104 cm
- Dimensión superficie paciente: 200 x 86 cm
- Elevación de altura: 19 x 68 cm
- Inclinación de plano de tronco: 70º
- Inclinación de plano de piernas: 30º
- Trendelemburg/antitrendelemburg: ±16º
- Autorregresión de plano de tronco/piernas: 11 cm / 7 cm
- Carga máxima de la cama: 230 kg.

Características:

- **Regulación en altura:** de 19 a 68 cm
- **Movimientos** que benefician al paciente: Movimiento Trendelenburg/Antitrendelenburg ±16º
- La cama MediLow mejora la posición de los pacientes y su recuperación:
 - **Posición de silla cardíaca:**
 - Es fundamental para los pacientes con problemas cardíacos y respiratorios.
 - Incrementa su ritmo de recuperación.
 - **Posición auto-regresión:**
 - Permite ajustar el movimiento de la sección del respaldo hasta 11 cm.
 - Esta posición reduce al mínimo la fricción.
- **Facilidad de limpieza:**
 - Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta un 30%.
 - Las superficies lisas permiten una limpieza fácil.
 - Sus paneles extraíbles también permiten una descontaminación rápida.
- **Mando de control:**
 - Retroiluminado: facilita su uso en momentos de baja iluminación.
 - Incluye dos funciones pre-programadas para colocar la cama en posición de silla cardíaca y de salida.
 - Dispone de botón de posición de salida, el cual facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación.
 - Combinación de botones para descenso seguro de la cama: cuando la cama se encuentra a 29 cm manteniendo pulsado durante unos segundos los dos botones, el mando parpadea y emite un sonido/alarma avisando que la cama va a bajar a su altura mínima de 19 cm.
 - Con esto se garantiza la seguridad evitando la colisión y atrapamientos.
- **Panel de enfermería:** permite al profesional médico trabajar de forma eficaz y controlar la cama desde diferentes ubicaciones. Cuenta con funciones predeterminadas prácticas y de activación de alarmas de seguridad.
- **Seguridad:** nuestra cama geriátrica cumple con todos los requisitos de la nueva normativa de seguridad EN 60 601 2 52: las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo de

CAMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Cama geriátrica articulada con carro elevador MediLow